


● Sistema de ozono para cámaras frigoríficas individuales \ HASTA 1.750 M3 \ GZ

Tratamiento de ozono para desinfectar y desodorizar una cámara frigorífica individual, con la gama GZ.
 Indicado para cámaras refrigeradas con temperaturas superiores a 2°C.
 Indicado para cámaras de hasta 1.750 m3. Inyección de ozono delante del evaporador.

Beneficios del tratamiento

- Desinfección ambiental y de superficies
- Eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos
- Eliminación de malos olores y etileno.
- Tratamiento rápidos y eficaces
- Tratamiento automático sin aplicar mano de obra



ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección de cámaras frigoríficas con ozono, usando la gama GZ.
 Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir el sensor de ozono CRTL.SM41.B, para control automática del ozono en la cámara.

Equipamiento de serie

Generador de Ozono GZ	● Incluido
Inyector de Ozono	● Incluido
Controlador CRTL45	● Incluido
Trampa de Condensados	● Incluido
2 Metros de tubo de teflón	● Incluido



Equipamiento opcional

	Ref. pedido
CRTL.SM41.BALIZA	CRTL.AIR.0005
CRTL.PLC.CAMARAS.01	CRTL.AIR.0006
Tubo teflón 8 mm	COMTUBOS.0010
Secador frigorífico para GZ7-E	COMSECAD.0006

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la cámara a ozonizar.

Modelos	GZ1 -E	GZ2 -E	GZ3 -E	GZ7 -E
Volumen de la cámara	< 250 m3	< 500 m3	< 750 m3	< 1.750 m3
Producción Ozono	1 gO3/h	2 gO3/h	3 gO3/h	7 gO3/h
Tasa Ozono Aplicada /h	4 ppm	4 ppm	4 ppm	4 ppm
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80 W	130 W	160 W	500 W
Ø Conexiones Ozono	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm
Tamaño A x B x C cm	31 x 24 x 16	40 x 30 x 20	40 x 30 x 20	80 x 40 x 25
Referencia para Pedidos	5101.0001	5101.0002	5101.0003	5101.0004

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire.
 Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70% .
 Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.

